



[consulting](#) [concept](#) [know-how](#) [equipment](#) [products](#) [academy](#) [service](#)

Wetrok Quick-System



Wetrok Quick-System: Das Einwegsystem für alle Fälle

In der Unterhaltsreinigung Zeit und Kosten sparen und gleichzeitig Hygiene und Ergonomie erhöhen?
Das clevere Wetrok Quick-System mit seinen innovativen Einwegprodukten machts möglich!

Die Vorteile

- **zeitsparend** Sofort einsatzbereit, geringe Rüstzeiten, kein Wäschehandling
- **kostensparend** Geringer Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch, keine Waschkosten
- **hygienisch** Keine Keimverschleppung und Staubaufwirbelung, da die gebrauchten Tücher sofort entsorgt werden
- **ergonomisch** Kein Mitführen von Wassereimern, kein Auswringen der Reinigungstücher
- **simpel** Einfache Instruktion, einfaches Handling
- **schnell** Böden sofort wieder begehbar
- **sicher** Keine Dosierungsfehler, da Reinigungstücher vorgefeuchtet



Hier bringt das Wetrok Quick-System den grössten Nutzen


- Objekte mit kleinen bis mittelgrossen Flächen, wo geringe, aber konstant anfallende Schmutzmengen (lose und leicht haftende Verschmutzungen) vorkommen, die regelmässig und rasch entfernt werden müssen
- Bereiche, wo ein hygienisch einwandfreies Resultat durch staubbundene Reinigungsmethoden* wichtig ist
- Objekte mit repräsentativer Nutzung: Rasche und einfache Entfernung von punktuellen Verschmutzungen
- Keine Möglichkeit zur Wäscheaufbereitung und/oder kein Wasseranschluss in der Nähe
- Einfaches, kosten- und zeitsparendes Handling für Reinigung während des Betriebs, besonders geeignet für reinigungsfremdes Personal wie z. B. Büro- oder Verkaufspersonal

* Wasserrückstände, wie sie z.B. beim vollflächigen Nasswischen auftreten, begünstigen das Wachstum von Mikroorganismen


Sparen Sie Zeit und Geld!

Vor der Einführung oder Umstellung zu einer Reinigung mit Einwegprodukten ist es unerlässlich, die verschiedenen Einflussfaktoren im Betrieb zu berücksichtigen und zu bewerten. So können die Vorteile des Wetrok Quick-Systems voll ausgeschöpft und für den Betrieb das optimale Reinigungssystem evaluiert werden.

Logistik Mehrwegtuch



Logistik Einwegtuch



Folgende Einflussfaktoren sind im Betrieb zu berücksichtigen:

- Betriebliche Gegebenheiten (Waschmaschine / Wäscherei vorhanden, Art der Gebäude, Art der zu reinigenden Flächen, Lagerkapazität, Logistik etc.)
- Philosophie des Hauses
- Interne Vorschriften
- Hygieneanforderungen
- Art der Verschmutzung

Für einen korrekten Kostenvergleich zwischen «Mehrweg – Einweg» müssen zu den einzelnen Produktpreisen folgende Kosten der Arbeitsprozesse sowie Infrastruktur berücksichtigt werden:

- Ver- und Entsorgungswege
- Eigen- oder Fremdwäscherei
- Handling
- Verlust / Verschleiss
- Lagerkosten
- Entsorgung

Bei der Umstellung von Mehrweg- auf Einwegprodukte werden drei Arbeitsschritte eingespart:

- Dosierung der Reinigungslösung
- Waschen und Trocknen
- Falten und Versorgen

Auf einen Blick: das Einwegsystem für Spital ...

Wetrok SmartCar Quick System Hospital, Art. Nr. 80.765: Viel Platz für Einwegprodukte und zusätzlich benötigtes Material wie Hand- und Fensterreinigungsgeräte, Pads, Papier, Abfallsäcke etc. Grosser Sackhalter mit Deckel und integriertem, abschliessbarem Materialfach.



1 **Wetrok Variwet Stiel, Art. Nr. 80.156 mit Balit Varifix 380, Art. Nr. 80.535** Alustiel mit 900 ml Druckflasche und Sprühdüse zum befeuchtenden Wischen und zur Spotreinigung mit der neuen Micro-Klettsohle 380, Art. Nr. 82.613 und Quick Mop 380.

2 **Wetrok Balit Varifix 560, Art. Nr. 80.541 mit Teleskopstiel, Art. Nr. 81.413** Gerät zum staubbindenden Wischen mit Lamiwell-Sohle 560, Art. Nr. 82.609 oder Padsohle 560, Art. Nr. 82.611.

3 **Wetrok Masslinn und Masslinn 2000** Erhältlich in diversen Farben und Grössen, z. B. Masslinn 2000 Rolle, Art. Nr. 82.525 zum staubbindenden Wischen oder zum Abstauben von Mobiliar.

4 **Wetrok Rollenhalter M2000 Flexi,** Art. Nr. 81.695

und Büro!

Wetrok SmartCar Quick System Office, Art. Nr. 80.760: Platz für Staubsauger und Rohrklemme zur Befestigung, Geräte und Einwegprodukte, Sackhalter für die Abfallentsorgung.



5 **Wetrok Quick Mop 380, Art. Nr. 82.070**
Dünner Einwegmop aus 100% Polyester mit hoher Schmutzaufnahmekapazität, für den Einsatz mit dem Wetrok Variwet.

6 **Staubwedel, Art. Nr. 80.278 mit Teleskopstiel, Art. Nr. 80.279** Zum Abstauben von Kästen, Bildern, Beleuchtungskörpern etc. Der elektrostatische Einwegbezug Pro Duster, Art. Nr. 82.535 bindet den Staub und schützt den Staubwedel.

7 **Wetrok Schaufel mit Handwischer, Art. Nr. 80.290**

8 **Einweghandschuhe, Art. Nr. 82.586 (S), 82.587 (M), 82.588 (L), 82.589 (XL)** Kartons mit je 100 Latex-Handschuhen.

9 **Wetrok Quick&Clean, Art. Nr. 82.478 (20 Tücher) oder Art. Nr. 82.480 (50 Tücher)** Mit Alkoholreiniger befeuchtete Tücher zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen, v. a. im Bürobereich.

9 **Wetrok Quick&Clean Aqua, Art. Nr. 82.476 (20 Tücher)** Mit lösungsmittelfreiem Allzweckreiniger befeuchtete Tücher zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen, v. a. im Spitalbereich.

9 **Wetrok Quick&Clean San, Art. Nr. 82.470 (20 Tücher)** Mit leicht saurem Sanitärreiniger befeuchtete Tücher zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen im Sanitärbereich.

Reinigen mit dem Wetrok Quick-System




1



2

1 Staubbindendes Wischen mit Einwegtuch Wetrok Masslinn Das staubbindende Wischen (Feuchtwischen) ist die effizienteste Reinigungsmethode für harte und elastische Bodenbeläge (glatt und leicht strukturiert). Lose Verschmutzungen – und damit über 80 Prozent der Verschmutzung überhaupt – werden mühelos entfernt. Neben der Sauberkeit und Hygiene dient das staubbindende Wischen auch der Werterhaltung, da oberflächenschädigendes Material wie Sand und Steinchen entfernt wird. Je nach Raumgröße und Einsatzort wird das entsprechende Masslinn-Tuch gewählt.



3

2 Feucht Abwischen mit Wetrok Quick&Clean

Die Einwegtücher Wetrok Quick&Clean sind für die Entfernung von leichten Verschmutzungen auf allen wasserfesten Oberflächen geeignet. Da die Tücher bereits mit Reinigungslösung vorgefeuchtet sind, entfallen aufwändige Rüstzeiten (Wasser bereitstellen, Reinigungsmittel dosieren etc.) und kostenintensives Handling von Schmutz- und Sauberwäsche. Je nach Verschmutzungsart und Einsatzgebiet wird das entsprechende Quick&Clean-Tuch gewählt. Im Sanitärbereich z.B. wird Wetrok Quick&Clean San angewendet, mit dem auch leichte Kalkrückstände entfernt werden können.



4
















3 Trocken Abstauben mit Masslinn Dusty oder ProDuster

Zum Abstauben von Oberflächen aller Art eignet sich das Einwegtuch Wetrok Masslinn Dusty, das durch die öl-imprägnierte Struktur den Staub perfekt ans Tuch bindet. Das Abstauben von Einrichtungen über Schulterhöhe (Bilder, Lampen etc.) wird wesentlich erleichtert durch den Einsatz eines Staubwedels mit dem Überzug ProDuster, der den Staub durch statische Aufladung bindet. Ist der Überzug mit Schmutz gesättigt, wird er einfach entsorgt und durch einen neuen ersetzt – das staubaufwirbelnde Ausschütteln des Wedels entfällt somit.

4 Nasswischen mit Wetrok Variwet und Wetrok Quick Mop 380

Nach dem staubbindenden Wischen wird die haftende Verschmutzung durch vollflächiges oder punktuelles Nasswischen mit dem Wetrok Quick Mop 380 entfernt. Dank der abwaschbaren Micro-Klettsohle ist der Einsatz auch in hygienisch sensiblen Bereichen möglich. Hier wird der Mop nach jedem Zimmer gewechselt und entsorgt.
















Einwegprodukte zum Wetrok Quick-System

| Reinigungsmethode | | | | Eigenschaften des Reinigungstextils | | |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------|---|
|  |  |  |  | Reinigungsleistung | Flächenleistung | Produktbezeichnung |
| •• | | •• | | ✓✓✓ | ✓✓ |  Wetrok Masslinn Dusty Art. Nr. 82.530 |
| •• | | • | | ✓✓✓ | ✓✓✓ |  Wetrok Masslinn Gelb Art. Nr. 82.511 (560) Art. Nr. 82.513 (560) Art. Nr. 82.515 (930) |
| •• | | • | | ✓✓✓ | ✓✓ |  Wetrok Masslinn Orange Art. Nr. 82.506 |
| •• | | • | | ✓✓✓ | ✓ |  Wetrok Masslinn Hospital Art. Nr. 82.502 |
| •• | | •• | | ✓✓✓ | ✓✓✓ |  Wetrok Masslinn 2000 Art. Nr. 82.527 (380) Art. Nr. 82.520 (560) |
| •• | | •• | | ✓✓✓ | ✓✓✓ |  Wetrok Masslinn 2000 Rolle Art. Nr. 82.525 |
| | | •• | | ✓✓ | ✓✓ |  ProDuster Überzüge Art. Nr. 82.535 |
| | •• | | | ✓✓ | ✓✓ |  Wetrok Quick Mop 380 Art. Nr. 82.070 |
| | | | •• | ✓✓ | ✓✓ |  Wetrok Quick & Clean Art. Nr. 82.478 (20 T.) Art. Nr. 82.480 (50 T.) |
| | | | •• | ✓✓ | ✓✓ |  Wetrok Quick & Clean Aqua Art. Nr. 82.476 (20 T.) |
| | | | •• | ✓✓ | ✓✓ |  Wetrok Quick & Clean San Art. Nr. 82.470 (20 T.) |

Reinigungsmethode: • geeignet, •• empfohlen Eigenschaften: ✓✓✓ sehr gut, ✓✓ gut, ✓ genügend Geräte: • passend

| | | | | | Feuchtwischgerät | | | | | Bemerkungen |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|--|-------------|
| Öl-Imprägniert | Klebstoff/Binder | Vorgefeuchtet | Zusammensetzung | Wetrol Balit Varifix 380 | Wetrol Balit Varifix 560 | Wetrol Balit 930 | Wetrol Balit 1200 | Staubwedel | | |
| • | | | Viskose | • | | | | | – Auch für manuelles Abstauben | |
| • | | | Viskose | | • • | • | | | – Der Klassiker – Höchste Staubaufnahmefähigkeit | |
| • | | | Viskose | | • | | | | – Hohe Staubaufnahme – Für Standardanwendungen | |
| • | | | Viskose | | • | | | | – Einraumbuch für den Einsatz in Spitälern usw. | |
| | • | | Viskose Polyester | • | • | | | | – Hohe Staubaufnahmefähigkeit – Kein Stretchen nötig – Einsatz auch bei wenig Feuchtigkeit auf dem Boden möglich | |
| | • | | Viskose Polyester | • | • | • | • | | – Siehe Masslinn 2000 – Rolle zu 300 Blatt, alle 32 cm perforiert | |
| | | | Polyester | | | | | • | – Zieht den Staub elektrostatisch an – Verlängert die Lebensdauer des Staubwedels | |
| | | | Polyester | • | | | | | – Anwendung mit Variwet Stiel – gute Gleiteigenschaften | |
| | | • | Viskose Polyester | | | | | | – Entfernung leicht haftender Verschmutzungen – mit Alkoholreiniger – 38 x 27 cm | |
| | | • | Viskose Polyester | | | | | | – Entfernung leicht haftender Verschmutzungen – mit Allzweckreiniger, lösemittelfrei – 43 x 30 cm | |
| | | • | Viskose Polyester | | | | | | – mit leicht saurem Sanitärreiniger – 38 x 27 cm | |

Geräte und Zubehör zum Wetrok Quick-System

| Reinigungsmethode | | | | Geräte und Zubehör | |
|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  | Produktbezeichnung | |
| Staubbindendes Wischen | Befeuchtendes Wischen | Trocken abstauben | Feucht abwischen | | |
| • | •• | | |  | Wetrok Variwet Stiel Art. Nr. 80.156 |
| •• | | | |  | Wetrok Alustiel Art. Nr. 81.410 |
| •• | | | |  | Wetrok Teleskopstiel Art. Nr. 81.413 |
| •• | •• | | |  | Wetrok Balit Varifix 380/560 Art. Nr. 80.535 (380) Art. Nr. 80.541 (560) |
| •• | | | |  | Wetrok Lamiwell-Sohle 380/560/930 Art. Nr. 82.607 (380) Art. Nr. 82.609 (560) Art. Nr. 82.612 (930) |
| •• | | | |  | Wetrok Padsohle 380/560/930/1200 Art. Nr. 82.601 (380) Art. Nr. 82.611 (560) Art. Nr. 82.621 (930) Art. Nr. 82.606 (1200) |
| | •• | | |  | Wetrok Micro-Klettsohle 380 Art. Nr. 82.613 |
| | •• | | |  | Wetrok Druckflasche 900 ml Art. Nr. 81.156 (grün) Art. Nr. 81.157 (gelb) |
| | • | • | •• |  | Wetrok Einweghandschuhe Art. Nr. 82.586 (S) Art. Nr. 82.587 (M) Art. Nr. 82.588 (L) Art. Nr. 82.589 (XL) |
| | | •• | |  | Staubwedel Art. Nr. 80.278 Teleskopstiel zu Staubwedel Art. Nr. 80.279 |
| •• | | •• | |  | Wetrok Rollenhalter M2000 Flexi Art. Nr. 81.695 |

| Verwendung mit | | | | | | Bemerkungen |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|-------------|
| Wetrok Variwet Stiel | Wetrok Balit Varifix 380 | Wetrok Balit Varifix 560 | Wetrok Balit 930 | Wetrok Balit 1200 | | |
| | • | • | | | – Mit 900 ml Druckflasche, Sprühdüse und Stielhalter | |
| | • | • | • | • | – Länge 140 cm, Durchmesser 22 mm | |
| | • | • | • | • | – Stufenlos verstellbar von 99 – 183 cm | |
| • | | | | | – Desinfektionsmittel und autoklavenbeständig | |
| | • | • | • | | – Haftet an allen Klettstreifen von Balit Geräten – Abspülbar | |
| | • | • | • | • | – Haftet an allen Klettstreifen von Balit Geräten – Waschbar bei 30 °C | |
| • | • | | | | – Haftet an Klettstreifen des Balit 380 – Abspülbar | |
| • | | | | | – Druckflasche 900 ml mit Deckel, Druckpumpe und Sicherheitsventil | |
| | | | | | – Karton à 100 Latex-Handschuhe | |
| | | | | | – Länge 53 cm, Teleskopstiel 50 bis 85 cm | |
| | | | | | – Halterung für Wetrok Masslinn 2000 Rolle – Passend auf Wetrok SmartCar und Wetrok Moducar | |

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 51 52, www.wetrok.ch

Wetrok Ltd. Unit 4, Easter Court, Europa Boulevard,
Warrington, GB-Cheshire WA5 7ZB
Tel +44 1925 711222, Fax +44 1925 711333, www.wetrok.uk.com

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 217 139 80, Fax +49 217 139 81 15, www.wetrok.de

